

Productinformatie

50 00 250

Nijptang

DIN ISO 9243

- Voor uiterste belasting
- Bij de vakman zeer gewild dankzij de precieze afwerking
- Zeer slijtvast en uitgebalanceerde gewichtsverdeling
- Hardheid van de snijkanten 60 HRC
- Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, oliegehard



Algemeen

Artikel-nr.	50 00 250
EAN	4003773022930
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
gewicht	570 g
Afmetingen	250 x 60 x 27 mm
Norm	DIN ISO 9243
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische Attribute

Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 2,2 mm
Meslengte mm	28 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

