

## Informazione prodotto

# 50 01 180

## Tenaglia

DIN ISO 9243

- Per massima sollecitazione
- Apprezzata dai professionisti per la lavorazione precisa
- Usura limitata e peso equilibrato
- Durezza dei taglienti ca. 60 HRC
- Acciaio speciale per utensili, forgiato, temperato ad olio



### Generico

Art. No.	50 01 180
EAN	4003773035282
Esecuzione	bonderizzata nera
Testa	pulita
Manici	rivestiti in resina sintetica
Peso	330 g
Dimensioni	180 x 51 x 24 mm
Norma	DIN ISO 9243
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

### Technische Attribute

Valori di taglio filo di media durezza (diametro)	Ø 2,0 mm
---	----------

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

