

Termékinformációk

95 61 190

Drótkötél olló

Kovácsolt




- Két présprofilal bowden-huzal külső burkolatának véglezárójához és bowden-huzal véghüvelyéhez
- Kényelmes munka a kézre álló, karcsú kivitel és a belső nyitórugó következtében
- Csavarozott csukló a pontos késvezetés érdekében, utánállítható
- Nagy áttétel az erőkímélő munka érdekében
- Vágóél-keménység kb. 64 HRC
- Nagy teljesítményű króm-vanádium acél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett

MM

Általános	
Cikkszám	95 61 190
EAN	4003773040651
Fej	polírozva
Fogantyúk	műanyaggal bevonva
Súly	310 g
Méret	190 x 60 x 20 mm

Műszaki jellemzők	
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél	10 mm ²
Vágási érték többvezetékes CU-kábelnél (átmérő)	Ø 7,0 mm
Vágási érték finomvezetékes CU-kábelnél (átmérő)	Ø 6,0 mm
Drótkötél vágási méret (átmérő)	Ø 5,0 mm
Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 4,0 mm
Zongorahúr vágási méret (átmérő)	Ø 2,5 mm
Acél vágási méret (átmérő)	Ø 4 mm
AWG	8

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



Belső nyitórugó