

Termékinformációk

98 03 04

- Ergonóm kialakítású optimális 2 komponensű fogantyú a fáradtságkímélő és kézkímélő erőátadáshoz
- Gördülés gátló fogantyúalak
- Króm-vanádium-molibdén acél

Dugókulcs

Csavarhúzó-fogantyúval

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V Ⓞ

Általános	
Cikkszám	98 03 04
EAN	4003773071679
Fogó	barnított
Fogantyúk	szigetelő hatású, többkomponensű markolat, VDE-engedéllyel
Súly	70 g
Méreték	230 x 30 x 30 mm
Szabvány	DIN EN 60900 IEC 60900

Műszaki jellemzők	
Kulcsnyílás S	4,0 mm
Fogantyúhossz	107 mm
Fejátmérő d	9 mm
Pengehossz	125 mm
VDE-engedéllyel	ja

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk