

## Cemo bac grande capacité en plastique renforcé de fibres de verre

forme conique, hauteur x longueur x  
largeur 585 x 1190 x 790 mm,  
capacité 400 l, en PFV (plastique  
renforcé de fibres de verre) en gris,  
plateforme



Numéro d'article: 100561



## Cemo Bac grand volume en plastique renforcé de fibres de verre

bac grande capacité en plastique renforcé de fibres de verre

- forme conique
- hauteur x longueur x largeur 585 x 1190 x 790 mm
- longueur x largeur intérieures de tablette 1037 x 637 mm
- capacité 400 l
- en PFV (plastique renforcé de fibres de verre) en gris
- parois pleines avec surfaces lisses
- plateforme
- Rebord poignée sur tout le pourtour
- empilable pour gain de place
- résistant à la température de -30 °C à +40 °C, ponctuellement jusqu'à +90 °C
- convient pour pour fluides agressifs

### Détails techniques

type de récipient	bac grand volume	exécution paroi	lisse, sans soudures
norme européenne	non	soubassement	plein

forme	conique	gerbable	non
capacité	400 l	pliable	non
hauteur	585 mm	emboîtable	oui
longueur	1190 mm	possibilité de passage au-dessous	non
longueur intérieure	1109 mm	soubassement	plateforme
largeur	790 mm	largeur de charge	655 mm
largeur intérieure	709 mm	poignée	Rebord poignée sur tout le pourtour
Longueur de tablette	1045 mm	résistance à la température	-30 °C à +40 °C, ponctuellement jusqu'à +90 °C
Longueur intérieure de tablette	1037 mm	convient pour aliments	non
Largeur de tablette	645 mm	considération comme matière dang	fluides agressifs
Largeur intérieure de tablette	637 mm	couverture	en accessoires (non compris)
matériau	PFV (plastique renforcé de fibres de verre)	couleur	gris
structure de cloison	pleines	Poids	17 kg

## Accessoires

100595		plateau roulant, Pour 400 l bac grande capacité en plastique renforcé de fibres de verre, plateau longueur x largeur 1045 x 645 mm, hauteur avec récipient 760 mm, structure en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, 4 roulettes pivotantes. 2 roulettes pivotantes avec freins
100602		soCLE, en acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion, pour récipient grand volume avec capacité 400 l, hauteur 140 mm
704182		couvercle plat, en PFV (plastique renforcé de fibres de verre), pour récipient grand volume avec capacité 400 l, en gris

## Cela s'adapte aussi ...

240194		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 800 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche simple avec bandage nylon, largeur x Ø 100 x 82 mm
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières
529930		escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium