

bott

werkbank met opbergruimte cubio

hoogte x breedte x diepte 840 x 2000 x 750 mm, tafelblad van beuken, geolied, draagvermogen 1200 kg, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 3 laden, 2 kasten, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw



Artikelnummer: 126208

bott Werkbank cubio

werkbank met opbergruimte

- hoogte x breedte x diepte 840 x 2000 x 750 mm
- tafelblad van beuken, geolied
- bladdikte 40 mm
- draagvermogen 1200 kg
- uitvoering frame 4 voeten
- uitrusting: 3 laden, 2 kasten
- links 1 kast
- midden 3 laden
- rechts 1 kast
- binnenzijde deur geperforeerd
- draagvermogen per lade 75 kg
- laden op looprails met kogellagers, uittrekbaar legbord 100 %
- met lade voor normale belastingen
- met greeplijst
- laden en kast afzonderlijk afsluitbaar
- constructie van staal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs











- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw

Technische details

meubeltype	tafel	draagvermogen lade	75 kg
type tafel	werkbank	uittrekbare lade	100 %
uitvoering frame	4 voeten	uittrekrail lade	op looprails met kogellagers
vorm onderstel	4-voetonderstel	greep	greeplijst
hoogte	840 mm	materiaal plaat	beuken
breedte	2000 mm	oppervlak plaat	geolied
diepte	750 mm	kleur plaat	beuken
dikte plaat	40 mm	materiaal onderstel	staal
soort uittrekking	lade voor normale belastingen	oppervlak onderstel	m. poedercoating
draagvermogen	1200 kg	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
in hoogte verstelbaar	ja	oppervlak front	m. poedercoating
werkbank uitrusting	3 laden, 2 kasten	kleur voorkant	gentiaanblauw // RAL5010
onderbouwelementen links	1 kast	sluitfunctie	laden en kast afzonderlijk afsluitbaar
onderbouwelementen midden	3 laden	legborden	2 stuks
onderbouwelementen rechts	1 kast	deuren aantal	2 stuks
laden aantal	3 stuks	verrijdbaar	nee
fronthoogte 150 mm	2 stuks	gewicht	157 kg
fronthoogte 200 mm	1 stuks		

Gerelateerde Producten

126165		legbord voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 50 x 2000 x 750 mm, van staal in RAL7035 lichtgrijs
126169		achterwandlijst voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 662 x 2000 x 24 mm, in lichtgrijs
126170		dwarsschoor voor werkbank, breedte 2000 mm, 3-delig, in RAL7035 lichtgrijs
126171		legbord voor werkbank, hoogte x breedte x diepte 50 x 2000 x 750 mm, van staal in RAL7035 lichtgrijs
126221		draaischijf, hoogte x diameter 20 x 380 mm
126222		draaischijf, hoogte x diameter 20 x 500 mm
126223		draaischijf, hoogte x diameter 20 x 380 mm, met vergrendelingsfunctie
126225		draaischijf, hoogte x diameter 20 x 500 mm, met vergrendelingsfunctie
126227		afsluiting voor werkblad, voor werkbank, aanbouw achter, hoogte x breedte x diepte 85 x 2000 x 15 mm, van beuken-multiplex

126228		afsluiting voor werkblad, voor werkbank, aanbouw aan de zijkant, hoogte x breedte x diepte 85 x 15 x 750 mm, van beuken-multiplex
126229		draaischijf, hoogte x breedte x diepte 16,5 x 175 x 175 mm, voor bekbreedte 100 mm, eenvoudige verstelling door klap-/klemhendel
126230		draaischijf, hoogte x breedte x diepte 22 x 215 x 215 mm, voor bekbreedte 125 mm, eenvoudige verstelling door klap-/klemhendel
126231		draaischijf, hoogte x breedte x diepte 24 x 225 x 225 mm, voor bekbreedte 135 mm, eenvoudige verstelling door klap-/klemhendel
126232		draaischijf, hoogte x breedte x diepte 25 x 260 x 260 mm, voor bekbreedte 150 mm, eenvoudige verstelling door klap-/klemhendel
126233		draaischijf, hoogte x breedte x diepte 25 x 284 x 284 mm, voor bekbreedte 175 mm, eenvoudige verstelling door klap-/klemhendel
126234		hoogteversteller, hoogte 240 mm, voor bekbreedte 100 mm, met gasdrukveer
126236		hoogteversteller, hoogte 240 mm, voor bekbreedte 125 - 135 mm, met gasdrukveer
126237		hoogteversteller, hoogte 240 mm, voor bekbreedte 150 mm, met gasdrukveer
126238		inlaplift, voor bekbreedte 125 mm