

stationaire heftafel

draagvermogen 5000 kg, gesloten platform, platform lengte x breedte 2000 x 1000 mm, nuttige slag 1800 mm, dubbele schaar van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw



Artikelnummer: 141057

Schaarheftafel

met dubbelvoudige schaar

stationaire heftafel

- draagvermogen 5000 kg
- gesloten platform
- platform lengte x breedte 2000 x 1000 mm
- van gladde plaat gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
- nuttige slag 1800 mm
- bouwhoogte 600 mm
- heftijd 45 sec
- hefuitvoering elektrisch
- zeer veilig door dodemansbesturing
- dubbele schaar van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
- torsiestijve staalconstructie
- energieverbruik 5,5 kW
- met 400V/24 V DC
- beschermingsklasse IP54: stofafzetting aan de binnenkant, spatwater alle richtingen
- gewicht 1400 kg

Technische details

hijswerktuig	heftafel	kleur platform	blauw // RAL 5015
heftafeltype	stationaire heftafel	bediening heffing	elektrisch

draagvermogen	5000 kg	scharen uitvoering	dubbele schaar
lengte platform	2000 mm	materiaal	staal
breedte platform	1000 mm	oppervlak schaar	gelakt
hefhoogte (min.)	600 mm	kleur schaar	blauw // RAL 5015
hefhoogte (max.)	1800 mm	energieverbruik	5,5 kW
slagtijd	45 sec	spanningsvoorzorging	400V/24 V DC
nuttige slag	1800 mm	ip beschermingsklasse	54: stofafzetting aan de binnenkant, spatwater alle richtingen
bouwhoogte	600 mm	wiegfunctie	nee
platformtype	gesloten platform	WEEE-apparaatsort	groot apparaat cat. 4
materiaal platform	gladde plaat	gewicht	1400 kg
oppervlak platform	gelakt		

Gerelateerde Producten

141192



uitrustingspakket, voor schaarheftafel, draagvermogen 5000 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

149422



tandwieltakel, trekbelasting 3000 kg, standaardheffing lengte 3 m, aantal kettingbundels 1

210799



pallethefwagen, draagvermogen 5000 kg, vork lengte x breedte 1150 x 210 mm, zwenkwielen met staal-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met staal-banden, breedte x Ø 75 x 80 mm

354036



rondstrop met meerdere sprongen, draagvermogen enkelvoudig direct 8400 kg, nuttige lengte 1 m, aantal bundels: 4 stuks, van polyester in grijs

508980



combinatieloopkat, trekbelasting 5000 kg, rolkat, standaardheffing lengte 3 m

670488



hijbsband, draagvermogen enkelvoudig direct 5000 kg, nuttige lengte 6 m, van polyester in rood