

Bauer

PE-palletepzetbak

KWP-P

voor kleinemballage, opvangvolume
60 l, hoogte x breedte x diepte 200 x
1000 x 605 mm

Artikelnummer: 147741



Bauer Opvangbak KWP-P

PE-palletepzetbak

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische en bijtende stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- voor kleinemballage
- opvangvolume 60 l
- hoogte x breedte x diepte 200 x 1000 x 605 mm
- van polyethyleen in blauw




Technische details

opslagtype gevaarlijke opvangbak

breedte 1000 mm

stoffen		
type opvangbak	PE-palleteopzetbak	diepte 605 mm
opslagplaats	onderdak	materiaal polyethyleen
opvangvolume	60 l	kleur blauw
capaciteit	kleinemballage	onderrijdbaar nee
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en bijtende stoffen	stapelbaar nee
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	verrijdbaar nee
hoogte	200 mm	gewicht 10 kg

Gerelateerde Producten

147747		geperforeerd rooster voor opvangbak, voor opvangbak met 60 l volume, van polyethyleen
--------	---	---

Dit past ook bij ...

208879		Dekselvat, hoogte x Ø 610 x 400 mm, inhoud 60 l, voor vaste gevaarlijke stoffen, van polyethyleen, vat / deksel blauw / zwart
235631		lekdetectiesysteem, voor opvangbakken, hoogte x diameter 40 x 110 mm
235787		bindmiddel, granulaat, op basis van PU-schuim, antislip en waterafstotend, korrelgrootte 0,13 - 4 mm, opnamecapaciteit 24 l per verpakkingseenheid
235788		bindmiddel, granulaat, korrelgrootte 1 - 3 mm, opnamecapaciteit 16 l per verpakkingseenheid
503884		microvezel-absorptieproduct, levering als doek, lengte x breedte 400 x 500 mm, opnamecapaciteit 124 l per verpakkingseenheid, van polypropyleen
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
525732		gevaarsymbool, aquatoxisch, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm