

## revêtement de sol industriel Orthomat Diamond

marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, normalement inflammable, En PVC avec profilé en tôle larmée coloris noir



Numéro d'article: 184390



## Revêtement de sol pour atelier Orthomat Diamond

revêtement de sol industriel

- convient pour le intérieur
- marchandise au mètre
- hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm
- En PVC avec profilé en tôle larmée coloris noir
- avec bordure biseautée sur tous les côtés
- Résistant à la température jusqu'à +60 °C
- conformément à DIN 4102 et DIN 54332
- normalement inflammable
- 1 années de garantie

### Détails techniques

équipement du poste de travail	revêtement de sol	Longueur max.	18300 mm
revêtement de sol	revêtement de sol industriel	équipement revêtement de sol	avec bordure biseautée sur tous les côtés
confection	marchandise au mètre	conducteur d'électricité	non
lieu d'utilisation	intérieur	difficilement inflammable	non
matériau de surface de	PVC	résistance à la	jusqu'à +60 °C

roulement		température	
surface de revêtement de sol	profilé en tôle larmée	coupe-feu	normalement inflammable
couleur	noir	norme	conformément à DIN 4102 et DIN 54332
hauteur	9 mm	garantie	1 années
largeur	900 mm	Poids	3 kg