

Rechthoekige bak

hoogte x breedte x diepte 453 x 800 x 600 mm, inhoud 114 l, van polypropyleen in blauw, wanden gesloten, legbord dubbel verstevigd, onderbouw Wielen

Artikelnummer: 209667



mobiel rechthoekig schip






3in1 - Transportkist, opslagcontainer en pickbox

Rechthoekige bak

- geschikt zowel voor lichte delen met veel volume als voor zwaar materiaal
- hoogte x breedte x diepte 453 x 800 x 600 mm
- inhoud 114 l
- In euromaat
- van polypropyleen in blauw
- wanden gesloten
- legbord dubbel verstevigd
- onderbouw Wielen
- Stofdicht te sluiten via klapdeksel
- etiketteervlakken op de kopse kanten
- geschikt voor levensmiddelen
- temperatuurbestendig van -20 °C tot +80 °C
- levering inclusief etiketafdekkingen

baktype	Rechthoekige bak	onderbouw	Wielen
geschikt voor (product/materiaal)	lichte delen met veel volume, zwaar materiaal	onderwagen	4 zwenkwielen
euronorm	ja	wiel-ø	75 mm
inhoud	114 l	beletteringsveld	etiketteervlakken op de kopse kanten
hoogte	453 mm	temperatuurbestendigheid	-20 °C tot +80 °C
breedte	800 mm	geschikt voor levensmiddelen	ja
diepte	600 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
materiaal	polypropyleen	plafond	ja
recyclebaar	ja	type deksel	klapdeksel
wandconstructie	gesloten	kleur	blauw
vloerconstructie	dubbel verstevigd	inhoud levering	inclusief etiketafdekkingen
vouwbaar	nee	gewicht	9,04 kg
onderrijdbaar	ja		

Dit past ook bij ...

114305		afvalbak, geschikt voor binnen en buiten, inhoud 120 l, hoogte x diameter 980 x 500 mm, legbord, romp van staal verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7021 zwartgrijs
202875		sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg
524171		werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 4 laden, 1 legbord, afsluitbaar met centrale vergrendeling, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
529930		lichte, universele trapladder, trap eenzijdig, 6 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordes met antislip elementen, standhoogte 1,25 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium