

ZARGES

Verrijdbare bordestrap

bordes hoogte 3,75 m, bordes breedte x diepte 600 x 600 mm, 15 treden met profiel (incl. bordes), 60° helling, van aluminium, leuning beide zijden, 2 zwenk- en 2 bokwielen, wielen met rem

Artikelnummer: 215136



ZARGES Bordestrap

Verrijdbare bordestrap

- bordes hoogte 3,75 m, bordes breedte x diepte 600 x 600 mm
- trap eenzijdig
- 15 treden met profiel (incl. bordes)
- trede breedte x diepte 600 x 175 mm
- 60° helling
- uitlading 2,72 m
- van aluminium
- veilig in gebruik door bordes met leuning aan 3 zijden en met kniereling en plint
- leuning beide zijden
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, wielen met rem
- belastbaar tot 300 kg, treden tot 150 kg belastbaar
- gewicht 157,31 kg

- conform EN ISO 14122
- 10 jaar garantie

Technische details

stijgtechniek	bordestrap	belastbaar tot	300 kg
materiaal	aluminium	treden belastbaar tot	150 kg
gebruik	eezijdig	in-/uitklapbaar	nee
hoogte sokkel	3,75 m	verrijdbaar	ja
breedte sokkel	600 mm	veiligheidsuitrusting ladder	bordes met leuning aan 3 zijden en met kniereling en plint
diepte sokkel	600 mm	veiligheidsbeugel	ja
treden aantal	15	leuning	beide zijden
type trede/sport	treden met profiel	onderbouw	2 zwenk- en 2 bokwielen
breedte treden	600 mm	wieluitrusting	wielen met rem
diepte trede	175 mm	norm	EN ISO 14122
kanteling	60 °	garantie	10 jaar
uitlading	2,72 m	gewicht	157,31 kg

Dit past ook bij ...

149286		vignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, hoogte x breedte 90 x 40 mm
505371		afzetpaal met band, met 1 riem(en), lengte afzetlint 3 m, breedte 50 mm, paal diameter 60 mm, riem in rood/wit, paal van aluminium in rood
520203		gereedschaps-/materiaalkist, uitrusting: set met 4 bakken, van kunststof in zwart/geel