

Schake waarschuwingslamp PowerNox

LED, lichtuitrede beide zijden in rood, diameter 180 mm, met schemerautomaat, constant knipperlicht

Artikelnummer: 218620



Schake Obstakellamp PowerNox

waarschuwingslamp



- geschikt voor buiten
- LED
- energie-efficiëntieklasse A
- lichtuitrede beide zijden in rood
- diameter 180 mm
- spanningsverzorging via batterij 2x6 V
- met schemerautomaat, constant knipperlicht
- in geel
- levering zonder batterijen

Technische details





afbakening en verkeer	beheerssysteem	diameter lamp	180 mm
	beheerssysteem	spanningsverzorging	batterij 2x6 V
plaats van toepassing	buiten	waarschuwingslamp	schemerautomaat,

		uitrusting	constant knipperlicht
type lamp	LED	kleur bak	geel
energie-efficiëntieklasse	A	inhoud levering	zonder batterijen
kleur lamp	rood	gewicht	1,1 kg
lichtuitstraling	beide zijden		

Gerelateerde Producten

218621		reservesleutel voor waarschuwingslamp
218622		Batterij voor waarschuwingslamp, 7 Ah spanning, 6 V vermogen

Dit past ook bij ...

221169		oordoppen in navulverpakking, geluiddemping 29 dB, van polymeerschuimstof in geel
221212		werkhelm, voor 510 - 610 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in wit
221266		werkhandschoen, van jersey/geitenleer in blauw, handrug van jersey van katoen, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat