

ZARGES

klapsteiger

PaxTower S-PLUS 1T

platform hoogte 2,55 m, breedte x diepte 1800 x 600 mm, steigerhoogte 3,65 m, steiger van aluminium, platform van zeefdrukplaat

Artikelnummer: 231507



ZARGES Verrijdbare klapsteiger PaxTower S-PLUS 1T

in een handomdraai opgezet

klapsteiger

- Voor een werkhoogte tot ca. 4,55 m
- platform hoogte 2,55 m, breedte x diepte 1800 x 600 mm
- steigerhoogte 3,65 m
- totale afmetingen zonder draagarm 1800 x 720 mm
- zwenkwielen met rem
- veilig in gebruik door rondom lopende balustrade en 4 draagarmen voor stevige stand
- in-/uitklapbaar voor snelle opbouw
- 4 zwenkwielen, wielen met rem
- steiger van aluminium, platform van zeefdrukplaat
- opbouw: snel door praktische kliksluitingen








- steigergroep 3
- conform DIN EN 1004-1
- Ballastvoorschriften in de opbouw- en gebruiksaanwijzing in acht nemen! Ballastgewicht niet meegeleverd.
- 10 jaar garantie
- gewicht 79,5 kg

Technische details

stijgtechniek	steiger	veiligheidsuitrusting steiger	rondom lopende balustrade // 4 draagarmen
steigertype	klapsteiger	balustrade	ja
materiaal steiger	aluminium	steiger functie	in-/uitklapbaar
materiaal platform	zeefdrukplaat	in-/uitklapbaar	ja
steigerhoogte	3,65 m	verrijdbaar	ja
werkhoogte	4,55 m	onderbouw	4 zwenkwielen
hoogte platform	2,55 m	wieluitrusting	wielen met rem
breedte platform	1800 mm	opbouw	snel door praktische kliksluitingen
diepte platform	600 mm	steigergroep	3
platforms aantal	1	norm	DIN EN 1004-1
breedte (zonder zwenkarm)	1800 mm	gebruiksaanwijzing	Ballastvoorschriften in de opbouw- en gebruiksaanwijzing in acht nemen! Ballastgewicht niet meegeleverd.
diepte (zonder draagarm)	720 mm	garantie	10 jaar
platform belastbaar tot	200 kg	gewicht	79,5 kg
steiger uitrusting	zwenkwielen met rem		

Dit past ook bij ...

149272		keuringsvignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, diameter 30 mm, in jaarkleur
149286		vignet, gecontroleerd conf. BetrSichV/DGUV, sticker, hoogte x breedte 90 x 40 mm
215546		veiligheidshandaafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 38 - 76-kern, afroller van metaal/kunststof in blauw/wit
221260		duwbeugelwagen, draagvermogen 150 kg, lengte x breedte 740 x 480 mm, platform van staal met antislipmat, opbouw duwbeugel, duwbeugel in-/uitklapbaar, 2 zwenk- en 2 bokwielen
221388		noppenhandschoen, van polyamide in grijs/zwart met nitril-coating, antislip, afmeting 9
523826		set kettingstaanders, set bestaande uit: 4 kettingstaanders, 6 m ketting, paal hoogte x diameter 900 x 48 mm, paal in rood/wit, in rood/wit

