

Cascoo bokwiel

draagvermogen 350 kg, diameter 160 mm, naaf lengte 59 mm, met Polyurethaan-banden, naaf met rollager, velg van polyamide, velg met draadvangkappen, bevestiging met plaat

Artikelnummer: 243234



bokwiel

- draagvermogen 350 kg
- diameter 160 mm
- naaf lengte 59 mm
- met Polyurethaan-banden
- naaf met rollager
- schroefgatafstand 105x84/76 mm
- velg van polyamide
- velg met draadvangkappen
- behuizing van staal galvanisch blauw verzinkt
- bevestiging met plaat

Technische details

transporttechniek	rollen	bevestigingselement	plaat
roltype	transportapparaatwielen	materiaal behuizing	staal
bouwmodel	bokwiel	rem	zonder
draagvermogen	350 kg	draadvangkappen	ja
banden	Polyurethaan	naaf lengte	59 mm
wiel-ø	160 mm	afstand schroefgat	105x84/76 mm

materiaal velg	polyamide	oppervlak behuizing	galvanisch verzinkt
wiellager	rollager	gewicht	1,38 kg