

## Cascao

### Roulette pivotante avec trou de fixation et frein total



force 100 kg, avec bandage TPE, diamètre 125 mm, moyeu avec Palier de pivotement, longueur moyeu 50 mm, frein total, jante en polypropylène, fixation avec trou de fixation, Ø 13 mm



Numéro d'article: 243548

Roulette pivotante avec trou de fixation et frein total

- force 100 kg
- avec bandage TPE
- diamètre 125 mm
- moyeu avec Palier de pivotement
- longueur moyeu 50 mm
- frein total
- jante en polypropylène
- boîtier en acier inoxydable
- fixation avec trou de fixation, Ø 13 mm

## Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	roulement	Palier de pivotement
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	élément de fixation	trou de fixation
modèle	Roulette pivotante	Diamètre du trou de fixation	13 mm
charge	100 kg	matériau de boîtier	acier inoxydable
pneumatique	TPE	frein	frein total

Diamètre de roue	125 mm	Longueur de moyeu	50 mm
matériau de jante	polypropylène	Poids	0,671 kg