

BS-ROLLEN

hefroller

draagvermogen 250 kg, met polyamide-banden, wiel Ø 50 mm, naaf met glijlager, stelvoet-rem, bevestiging met ruggat

Artikelnummer: 253552



BS ROLLEN

hefroller

- draagvermogen 250 kg
- met polyamide-banden
- wiel Ø 50 mm
- naaf met glijlager
- stelvoet-rem
- behuizing van gegoten aluminium
- bevestiging met ruggat

Technische details

bouwmodel	zwenkwiel	zwenklager	kogellager
transporttechniek	rollen	bevestigingselement	ruggat
roltype	hefroller	bevestigingsmaat	M12
draagvermogen	250 kg	materiaal behuizing	gegoten aluminium
banden	polyamide	rem	stelvoet-rem
elektrisch geleidend	nee	totale hoogte	85 mm
wiel-ø	50 mm	hoogteverstelling	10 mm
wiellager	glijlager	gewicht	0,608 kg

