

Scangrip

Lampe de travail avec tête de lampe échangeable MULTILIGHT CONNECT SEARCH

Ampoule : DEL, avec Support, crochet et aimant, angle de rayonnement 10 / 70 °, avec fonctionnement réseau/sans fil

Numéro d'article: 254542



SCANGRIP

3 YEARS WARRANTY



Lampe de travail avec tête de lampe échangeable

- hauteur x longueur x largeur 203 x 186 x 79 mm
- Ampoule : DEL
- classe d'efficacité énergétique G
- avec Support, crochet et aimant
- durée d'éclairage 12 - 24 h
- angle de rayonnement 10 / 70 °
- avec variateur à 2 niveaux
- Réglable sur un angle de 120°
- avec fonctionnement réseau/sans fil
- Compatible avec METABO/CAS
- résistant à la température de -10 °C à +40 °C
- indice de protection IP30 : corps étrangers > 2,5 mm
- 3 années de garantie

Détails techniques

type d'outil	lampe industrielle	équipement lampe	Support, crochet, aimant
type de lampe	Lampe de travail avec	exécution tête de lampe	Réglable sur un angle de

	tête de lampe échangeable	120°
type d'ampoule	DEL	fonction lampe avec variateur à 2 niveaux
Classe d'efficacité énergétique	G	longueur 186 mm
Durée d'éclairage	12-24 h	hauteur 203 mm
flux lumineux	300-600	largeur 79 mm
avec variateur	oui	plage de température -10 °C à +40 °C °C
angle de rayonnement	10-70 °	indice de protection IP 30 : corps étrangers > 2,5 mm
alimentation	fonctionnement réseau/sans fil	garantie 3 années
type de batterie	METABO/CAS	Poids 0,12 kg
capacité de batterie	5,2 Ah	

Accessoires

254550



Alimentation électrique, convient pour pour lampes de travail et lampes industrielles, hauteur x largeur x profondeur 72 x 83 x 124 mm