

## **VARIOfit** **chariot-armoire**

force 500 kg, plateau longueur x largeur 1245 x 785 mm, rehausse 4 parois en tôle pleine, parois avec revêtement en zinc anti-corrosion, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE

**Numéro d'article: 401867**



**VARIOfit**



**12**  
**YEARS**  
**WARRANTY**



## **VARIOfit Chariot-armoire** **avec parois en tôle d'acier galvanisé**

chariot-armoire

- force 500 kg
- plateau longueur x largeur 1245 x 785 mm
- hauteur x longueur x largeur 1810 x 1315 x 910 mm
- rehausse 4 parois en tôle pleine
- parois avec revêtement en zinc anti-corrosion
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- structure en acier
- double porte battante
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement à billes
- roulettes pivotantes avec EasySTOP

- 12 années de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
type de chariot	chariot-armoire	pneumatique	TPE
matériau	acier	Diamètre de roue	200 mm
charge	500 kg	roulement	roulement à billes
longueur de plateau	1245 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec EasySTOP
largeur de plateau	785 mm	conducteur d'électricité	non
hauteur	1810 mm	disposition des roues	rectangulaire
longueur	1315 mm	surface	finition peinture époxy
largeur	910 mm	couleur	bleu gentiane // RAL5010
alignement de niveaux	droit	garantie	12 années
type de cloison	panneau en tôle pleine	équipement chariot	parois galvanisées
surface de paroi	galvanisé		1 pièce
rehausse	4 parois en tôle pleine	Poids	125 kg
type de porte	double porte battante		

## Accessoires

401871		tablette pour chariot-armoire, longueur x largeur 1245 x 785 mm, en bois avec finition hêtre
--------	---	--

## Cela s'adapte aussi ...

215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieure 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm