

Kappes werkplaatskast RasterPlan®

hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 600 mm, 2 niveaus met Stalen bodem, 4 lade(n), afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 522515

RasterPlan



KAPPES



Kappes Ladekast RasterPlan®

met geperforeerde deuren

werkplaatskast

- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 600 mm
- constructie van staal
- dubbele openslaande deur met perforaties
- deuren met systeemp perforatie
- dubbelwandige deuren
- 2 niveaus met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 80 kg
- Per 25 mm verstelbaar
- 4 lade(n)
- laden hoogte 4x100 mm
- draagvermogen per lade 110 kg
- ladegeleider 100 %
- Per 25 mm verstelbaar
- laden met beletteringslijst en transparante afdekking
- achterwand met systeemp perforatie en sleuven







- met draaigreep
- afsluitbaar met cilinderslot
- sluitmechanisme met 3 grendels
- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Technische details

meubeltype	kast	sluitsysteem	cilinderslot
type kast	werkplaatskast	sluitfunctie	sluitmechanisme met 3 grendels
type deur	dubbele openslaande deur met perforaties	onderbouw	sokkel
hoogte	1950 mm	materiaal	staal
breedte	1000 mm	draagvermogen legbord	80 kg
diepte	600 mm	in hoogte verstelbaar legbord	25 mm
kast uitrusting	legborden, lades	hoogteverstelraster lade	25 mm
legbord-/niveautype	Stalen bodem	oppervlak legbord	verzinkt
legborden / schappen aantal	2 stuks	afsluitbaar	ja
laden aantal	4 stuks	werkbankblad	nee
laden aantal x hoogte	4x100 mm	scheidingswand	nee
fronthoogte 100 mm	4 stuks	achterwand	met systeemperforatie en sleuven
draagvermogen lade	110 kg	uittrekrails	telescooprail
uittrekbare lade	100 %	uittrekbaar	100 %
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	greep	draaigreep
oppervlak romp	m. poedercoating	verrijdbaar	nee
oppervlak front	m. poedercoating	gewicht	134 kg

Dit past ook bij ...

147357		milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
194847		werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
974176		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 125 x 145 x 230 / 200 mm, van polypropyleen in rood