

## Lakape

### Euronorm-stapelbak

#### Favorit

hoogte x lengte x breedte 75 x 600 x 400 mm, inhoud 14,5 l, van polypropyleen in rood, Wanden gesloten, bodem gesloten

VE 2 stuks

**Artikelnummer: 531679**



## Lakape Euronorm stapelcontainers Favorit

### Euronorm-stapelbak

- hoogte x lengte x breedte 75 x 600 x 400 mm
- inhoud 14,5 l
- draagvermogen 35 kg
- belasting 500 kg
- maten afgestemd op europallet
- van polypropyleen in rood
- Wanden gesloten, bodem gesloten
- Meervoudig stapelbaar
- geschikt voor levensmiddelen
- Geschikt voor rollenbanen
- temperatuurbestendig van -20 °C tot +80 °C
- 5 jaar garantie







## Technische details

baktype Stapelbak




vloerconstructie gesloten

euronorm	ja	draagvermogen	35 kg
inhoud	14,5 l	last	500 kg
hoogte	75 mm	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
lengte	600 mm	geschikt voor levensmiddelen	ja
breedte	400 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
materiaal	polypropyleen	temperatuurbestendigheid	-20 °C tot +80 °C
stapelbaar	ja	geschikt voor rollenbanen	ja
nestbaar	nee	kleur	rood
vouwbaar	nee	garantie	5 jaar
wandconstructie	gesloten	gewicht	1,02 kg

## Gerelateerde Producten

508883		afsluitdeksel, van polypropyleen, voor euronorm bak, voor bak lengte x breedte 300 x 200 mm, in zwart
508885		afsluitdeksel, van polypropyleen, voor euronorm bak, voor bak lengte x breedte 400 x 300 mm, in zwart
508892		oplegdeksel, van polypropyleen, voor euronorm bak, voor bak lengte x breedte 300 x 200 mm, in zwart
508894		oplegdeksel, van polypropyleen, voor euronorm bak, voor bak lengte x breedte 400 x 300 mm, in zwart
508902		afsluitdeksel, van polypropyleen, voor euronorm bak, voor bak lengte x breedte 600 x 400 mm, in zwart
508908		oplegdeksel, van polypropyleen, voor euronorm bak, voor bak lengte x breedte 600 x 400 mm, in zwart
508919		oplegdeksel, van polypropyleen, voor euronorm bak, voor bak lengte x breedte 800 x 600 mm, in zwart
531616		scheidingskammen, voor stapelbak, hoogte x lengte 40 x 1150 mm, dikte 5 mm, van polypropyleen in antraciet
531617		scheidingskammen, voor stapelbak, hoogte x lengte 60 x 1150 mm, dikte 5 mm, van polypropyleen in antraciet

## Dit past ook bij ...

202875		sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg
229873		barcodescanner - handapparaat, met standaard voor handsfree scannen, aansluitmogelijkheid per USB, scanveldbreedte 20 - 500 mm, scannen van afstand van maximaal 500 mm
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag