

container met grote capaciteit

hoogte x lengte x breedte 850 x 800 x 1200 mm, inhoud 550 l, van polypropyleen in grijs, wanden opengewerkt, met verstevigingsribben, bodem gesloten, 4 voeten



Artikelnummer: 951239

Maxi-container

Onderbouw met 4 voeten

container met grote capaciteit



- hoogte x lengte x breedte 850 x 800 x 1200 mm
- inhoud 550 l
- draagvermogen 300 kg
- van polypropyleen in grijs
- wanden opengewerkt, met verstevigingsribben
- bodem gesloten
- 4 voeten
- Met doorvoer om door te boren voor uitloopkraan
- Met hefapparaten transporteerbaar. Met deksel 5-voudig stapelbaar
- temperatuurbestendig van -20 °C tot +80 °C

Technische details




baktype	container met grote capaciteit	draagvermogen	300 kg
euronorm	ja	stapelbaar	ja
inhoud	550 l	vouwbaar	nee
hoogte	850 mm	onderrijdbaar	ja
lengte	800 mm	onderbouw	4 voeten
breedte	1200 mm	afvoer	Met doorvoer om door te

			boren voor uitloopkraan
materiaal	polypropyleen	temperatuurbestendigheid	-20 °C tot +80 °C
stabiliteit/versteving/schoren	verstevigingsribben	geschikt voor levensmiddelen	ja
recyclebaar	ja	geschikt voor gevaarlijke stoffe	verschillende stoffen, gelieve aan te vragen
wandconstructie	opengewerkt	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
wand uitrusting	verstevigingsribben	kleur	grijs
vloerconstructie	gesloten	gewicht	25 kg
bak functie	Met hefapparaten transporteerbaar		

Gerelateerde Producten

142581		uitloopkraan, voor container met grote capaciteit, aansluiting 3/4"
506892		stapeldeksel, van polypropyleen, voor container met grote capaciteit met 550 l inhoud, breedte x diepte 1200 x 800 mm, in grijs

Dit past ook bij ...

240194		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 800 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen enkel met nylon-banden, breedte x Ø 100 x 82 mm
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
529930		lichte, universele trapladder, trap eenzijdig, 6 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordes met antislip elementen, standhoogte 1,25 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium