



Ruban à transfert d'adhésif 927

- épaisseur : 50 my - 0,05 mm
- protecteur en papier densifié
- force de pelage sur l'acier : 66 N / 100 mm
- résistance à la température : 80 °C, courte durée : 120 °C
- convient à une large gamme de matériaux
- adhésif acrylique à forte adhérence
- ruban polyvalent fiable dans de nombreuses applications fines à pouvoir d'adhérence élevé
- idéal pour coller toutes sortes de matériaux différents lorsqu'un adhésif puissant à forte adhérence immédiate élevée est requise
- très bonne résistance aux UV
- diamètre intérieur du mandrin : 76,2 mm

Exemples d'utilisation :

- pour toutes sortes d'applications adhésives, pour le jointage de films, papiers aluminium, tissus, mousses plastifiées, tissus, métaux ou plaques nominatives en plastique ainsi que des matériaux à haute et basse énergie de surface - pour des réparations générales
- idéal pour des applications fines à pouvoir d'adhérence élevé

Adapté pour:

- artisans
- constructeurs de stand
- peintres en bâtiment
- ouvriers en entrepôt
- gardiens d'immeuble



Ruban à transfert d'adhésif 927

Produit	Modèle	Dimensions	Couleur	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Ruban à transfert d'adhésif 927	papier	25 mm x 55 m	transparent		7000116566	9035113