

SCHEREN-HUBTISCHWAGEN

1 + 2 Scheren-Hubtischwagen

Tragfähigkeit 500 – 1000 kg

Qualitätsprodukte – Made in Germany

Manueller oder elektrohydraulischer Hub.
Für langjährige, intensive Nutzung im
2-Schicht-Betrieb.

Scherenhub mit hydraulischem Hubzylinder (Bioöl) und abklappbarem Pedal. Absenken mittels Pedal. Klappbarer Bügel. Plattform verzinkt. Rahmen pulverbeschichtet, weißaluminium RAL 9006. Schere und Bügel pulverbeschichtet, lichtblau RAL 5012.

Radausstattung

2 Lenkrollen mit Doppelstopp und 2 Bockrollen.

Elektrohydraulische Ausführung:

Batterie 12 V / 50 Ah für max.

20 Hübe je Stunde unter Volllast.

Hubzeit 10 Sekunden.

Ladegerät auf Anfrage.

3 Doppelscheren-Hubtischwagen

Mit Fußhydraulik

Qualitätsprodukte – Made in Germany

Für langjährige, intensive Nutzung im
2-Schicht-Betrieb.

► Hydraulik-Öl biologisch abbaubar

Heben mit Pedal und feinfühliges, stufenloses Absenken mit Pedal und Dreh-Senkventil. Dauerhaltbare, wartungsfreie DU-Lager mit PTFE-Beschichtung. Zylinder mit Rohrbruchsicherung bewirkt sofortigen Senkstop bei Rohr-/Schlauchbruch. Rostfreie, verzinkte Plattform. Hubschere und Schiebebügel lichtblau RAL 5012 pulverbeschichtet, Unterrahmen in Weißaluminium RAL 9006. Klappbarer Schiebebügel wird der Lieferung beigelegt, leichte Montage.

Radausstattung

2 Lenkrollen mit Doppelstopp,
2 Bockrollen, Rollenlager.

Weitere Geräte auf Anfrage.

Zubehör für 1 – 3

Rollenbahnen für Scheren-Hubtischwagen

Das Transportgut wird durch umklappbare Stopper an den Bahnenden gesichert. Abgedichtete Kugellager.

Wahlweise starr oder drehbar.

Zu Ihrer Sicherheit:

Doppelstopp nach DIN 1757-3 serienmäßig. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

In nahezu jeder RAL-Farbe



Aufpreis nur 10 %

**MADE
IN
GERMANY**

5
Jahre Garantie



1
Manueller Hub,
Vollgummireifen



2
Elektrohydraulischer
Hub und Elastikreifen



3
Manueller Hub,
Vollgummireifen



A



B

Artikel		1	2	3
Tragfähigkeit	kg	500	1000	500
Hubbereich	mm	460 – 1070	460 – 1070	510 – 1800
Plattform	Länge x Breite mm	1190 x 740	1190 x 740	1190 x 740
Länge x Breite	mm	1435 x 740	1435 x 740	1435 x 740
Rad-Ø	mm	200	200	200
Manueller Hub per Pedal	Hub je Pedaltritt ca.	20	10	20
	Vollgummireifen	Nr.	200 525 05	–
	Elastikreifen	Nr.	–	200 527 05
	Polyamid-Räder	Nr.	200 526 05	–
Elektrohydraulischer Hub	Elastikreifen	Nr.	–	200 575 05
Zubehör Rollenbahnen				
Rollen	Ø x Länge mm Rollenabstand mm	80 x 720 100	80 x 720 100	80 x 720 100
A	Starr , Bauhöhe 110 mm	Nr.	200 565 05	200 565 05
B	Drehbar , Bauhöhe 155 mm	Nr.	200 566 05	200 566 05