

Rollbehälter

Traglast 800 kg, Höhe x Länge x Breite 1820 x 1350 x 950 mm, Nutzhöhe 1620 mm, Aufbauten: 3 Wände (Drahtgitter), 1 Doppelflügeltür, Gestell aus Stahl galvanisch blau verzinkt, Plattform aus Drahtgitter, Mit Elastik-Bereifung auf Aluminium-Felge



Artikelnummer: 219890



Rollbehälter

Rollbehälter

- Traglast 800 kg
- Höhe x Länge x Breite 1820 x 1350 x 950 mm
- Nutzhöhe 1620 mm
- Maßlich auf die Europalette abgestimmt
- Aufbauten: 3 Wände (Drahtgitter), 1 Doppelflügeltür
- Verschließbar mit Vorhängeschloss
- Gestell aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Plattform aus Drahtgitter
- 4 Lenkrollen
- 2 Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 125 mm
- Mit Elastik-Bereifung auf Aluminium-Felge
- Lieferung ohne Schloss

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Material Gestell	Stahl
Wagentyp	Rollbehälter	Oberfläche Gestell	galvanisch verzinkt
Aufbauten	3 Wände (Drahtgitter), 1 Doppelflügeltür	Rad-Ø	125 mm
Traglast	800 kg	Bereifung	Elastik
Höhe	1820 mm	Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen
Länge	1350 mm	Rad Ausstattung	2 Lenkrollen mit Feststellern
Breite	950 mm	Material Felge	Aluminium
Nutzhöhe	1620 mm	Schließsystem	Vorhängeschloss
nestbar	nein	Euronorm	ja
Plattform	durchbrochen	Deckel	nein
Material Plattform	Drahtgitter	Lieferumfang	ohne Schloss
Oberfläche Plattform	galvanisch verzinkt	Gewicht	85 kg

Zubehör

219892



Drahtgitterboden, Für Behälter Breite x Tiefe 950 x 1350 mm, Traglast 200 kg, der Boden wird eingehängt, Aus Drahtgitter, galvanisch blau verzinkt