

## RAU

### Werkbank

#### Basic

Höhe x Breite x Tiefe 790 - 1 140 x 1250 x 700 mm, Tischplatte aus Buche-Massivholz, mit Lackleinölung, Traglast 750 kg, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 1 Schublade, Verschließbar mit Zentralverschluss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau



# RAU.



Artikelnummer: 222252

## RAU Höhenverstellbare Werkbank Basic

### mit robuster Arbeitsplatte

#### Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 790 - 1 140 x 1250 x 700 mm
- Tischplatte aus Buche-Massivholz, mit Lackleinölung
- Plattenstärke 40 mm
- Traglast 750 kg
- Höhenverstellung über C-Profilstahl mit Lochraster
- Gestellausführung 4 Füße
- Ausstattung: 1 Schublade
- rechts 1 Schublade
- Schubladen Höhe 1x150 mm
- Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 490 x 560 mm
- Traglast je Schublade 100 kg
- Schubladen auf Rollenführung, Auszug 90 %
- Mit Griffleiste
- Verschließbar mit Zentralverschluss
- Konstruktion aus Stahl, verschraubt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035

Lichtgrau

- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010
- Enzianblau
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- 5 Jahre Garantie

## Technische Details

Möbeltyp	Tisch	Auszug Schublade	90 %
Tischtyp	Werkbank	Auszugsführung Schublade	auf Rollenführung
Gestellausführung	4 Füße	abschließbar	ja
Gestellform	4-Fußgestell	Griff	Griffleiste
Höhe	790-1140 mm	Material Platte	Buche-Massivholz
Breite	1250 mm	Oberfläche Platte	mit Lackleinölung
Tiefe	700 mm	Farbe Platte	Buche
Stärke Platte	40 mm	Material Gestell	Stahl
Tiefe Platte	700 mm	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Traglast	750 kg	Farbe Gestell	lichtgrau // RAL7035
höhenverstellbar	ja	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Höhenverstellung durch	C-Profilstahl mit Lochraster	Farbe Front	enzianblau // RAL5010
Werkbank Ausstattung	1 Schublade	Material Verarbeitung	verschraubt
Unterbauten rechts	1 Schublade	Schließsystem	Zentralverschluss
Schubladen Anzahl	1 Stück	fahrbar	nein
Schubladen Anzahl x Höhe	1x150 mm	Anlieferung	fertig montiert
Nutzbreite Schublade	490 mm	Garantie	5 Jahre
Nutztiefe Schublade	560 mm	Gewicht	51,2 kg
Schubladentraglast	100 kg		

## Zubehör

222282		Einteilungsset für Schublade, 1 Längsteiler + 4 Trennbleche, passend für Fronthöhe 120 - 150 mm, in weiß
222286		Mulden für Schublade, mit 16 Fächern, passend für Fronthöhe 120 - 360 mm, in schwarz
222287		Anti-Rutschmatte für Werkbank, Breite x Tiefe 490 x 560 mm, in schwarz

## Dazu passt auch ...

221109		Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Passend für Rollen mit 450 mm Durchmesser, Gestell aus Metall in weiß
--------	---	---

221140		Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 300 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 225 mm, Papierqualität Zellstoff, geprägt, In weiß
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221242		Müllsack, Inhalt 60 l, 28 µm stark, Länge x Breite 800 x 600 mm, In schwarz
221330		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm