

Bedrunka + Hirth Werkbank

Höhe x Breite x Tiefe 860 x 1500 x 750 mm, Tischplatte aus Buche-Multiplex, geölt, Traglast 100 kg, Gestellausführung 4-Fußgestell, Ausstattung: 1 Schublade, 1 Schrank, 2 Ablageböden, Verschließbar mit Zylinderschloss



bedrunka+hirth
Kombiwerkbank

Artikelnummer: 225701



Bedrunka + Hirth Werkbank

unverzichtbar im Werkstattalltag

Werkbank



- Höhe x Breite x Tiefe 860 x 1500 x 750 mm
- Tischplatte aus Buche-Multiplex, geölt
- Plattenstärke 40 mm
- Traglast 100 kg
- Gestellausführung 4-Fußgestell
- Ausstattung: 1 Schublade, 1 Schrank, 2 Ablageböden
- links 1 Schublade, 1 Schrank
- rechts 2 Ablageböden
- Schubladen Höhe 1x150 mm
- Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 600 x 600 mm
- Traglast je Schublade 100 kg
- Schubladen mit kugelgelagerter Rollenführung, Auszug 100 %
- Schubladen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial geschlitzt
- Mit Einzelauszugsperre
- Mit Griffleiste
- Mit Beschriftungsstreifen
- Verschließbar mit Zylinderschloss

- Konstruktion aus Stahl
- 3 Jahre Garantie

Technische Details

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Möbeltyp | Tisch | Nutztiefe Schublade | 600 mm |
| Tischtyp | Werkbank | Schubladentraglast | 100 kg |
| Gestellform | 4-Fußgestell | Auszug Schublade | 100 % |
| Höhe | 860 mm | Auszugsführung Schublade | kugelgelagerte Rollenführung |
| Breite | 1500 mm | Auszugssperre | Einzelauszugssperre |
| Tiefe | 750 mm | Schubladen Ausstattung | Einteilungsschlitze |
| Stärke Platte | 40 mm | Griff | Griffleiste |
| Traglast | 100 kg | Beschriftungsfeld | Beschriftungsstreifen |
| höhenverstellbar | nein | Material Platte | Buche-Multiplex |
| elektrisch leitend | nein | Oberfläche Platte | geölt |
| Werkbank Ausstattung | 1 Schublade, 1 Schrank, 2 Ablageböden | Farbe Platte | Buche |
| Unterbauten links | 1 Schublade, 1 Schrank | Material Gestell | Stahl |
| Unterbauten rechts | 2 Ablageböden | Schließsystem | Zylinderschloss |
| Schubladen Anzahl | 1 Stück | fahrbar | nein |
| Schubladen Anzahl x Höhe | 1x150 mm | Garantie | 3 Jahre |
| Nutzbreite Schublade | 600 mm | Gewicht | 110 kg |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 504388 |  | Schubladeneinsatzset für Werkbank, 8 Längsteiler + 2 Trennbleche, passend für Schubladen Breite x Tiefe 600 x 600 mm, Fronthöhe 150 mm |
| 504392 |  | Schubladeneinsatzset für Werkbank, 10 Längsteiler + 3 Trennbleche, passend für Schubladen Breite x Tiefe 600 x 600 mm, Fronthöhe 150 mm |
| 504395 |  | Riffelgummi-Matte für Schublade, Breite x Tiefe 600 x 600 mm |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 221109 |  | Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Passend für Rollen mit 450 mm Durchmesser, Gestell aus Metall in weiß |
| 221140 |  | Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 300 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 225 mm, Papierqualität Zellstoff, In weiß |
| 221143 |  | Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9 |
| 221242 |  | Müllsack, Inhalt 60 l, 28 µm stark, Länge x Breite 800 x 600 mm, In schwarz |

| | | |
|--------|---|--|
| 221330 |  | Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung |
| 222683 |  | Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm |