


ADB Magazinschrank



Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 710 x 300 mm, 58 Kästen aus Polypropylen in rot und blau, Übersichtliche Kleinteilelagerung auf 12 Ebenen mit Stahlboden und 58 Kästen, Verschließbar mit Kastenschloss mit Sicherheitszylinderschloss, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau



Artikelnummer: 243820



Magazinschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 710 x 300 mm
- 58 Kästen aus Polypropylen in rot und blau
- Bestückung 18 x H x B x T 75 x 116 x 212 mm und 40 x H x B x T 126 x 170 x 240 mm
- Traglast je Ebene 50 kg
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Staubgeschützt zu schließen über Doppel-Flügeltür
- Türöffnungswinkel 106 °
- Übersichtliche Kleinteilelagerung auf 12 Ebenen mit Stahlboden und 58 Kästen
- Im Raster von 30 mm verstellbar

- Verschließbar mit Kastenschloss mit Sicherheitszylinderschloss
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen verzinkt
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Schranktyp	Werkstattsschrank	Farbe Front	lichtgrau // RAL7035
Türtyp	Doppel-Flügeltür	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Höhe	1950 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Breite	710 mm	Schließsystem	Kastenschloss
Tiefe	300 mm	Material	Stahl
Schrank Ausstattung	Böden, Kästen	Material Verarbeitung	verschweißt
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Höhenverstellraster Ebene	30 mm
Böden / Ebenen Anzahl	12 Stück	Oberfläche Boden	verzinkt
Traglast Fachboden	50 kg	abschließbar	ja
Sichtlagerkästen	58 Stück	Mitteltrennwand	nein
Kasten-Anzahl x Größe	18x HxBxT 75x116x212 mm, 40x HxBxT 126x170x240 mm	Türöffnungswinkel	106 °
Material Kasten	Polypropylen	Anlieferung	fertig montiert
Farbe Kasten	rot und blau	Gewicht	79 kg