

Thurmetall Werkbank

THURMETALL

Höhe x Breite x Tiefe 845 x 1000 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, Traglast 75 kg, Gestellausführung 4 Füße, Ausstattung: 1 Schublade, 1 Schrank, Verschließbar mit Zylinderschloss, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung



5 YEARS WARRANTY



Artikelnummer: 501404



Thurmetall Werkbank



Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 845 x 1000 x 700 mm
- Tischplatte aus Multiplex
- Plattenstärke 40 mm
- Traglast 75 kg
- Gestellausführung 4 Füße
- Ausstattung: 1 Schublade, 1 Schrank
- Schubladen Höhe 1x150 mm
- Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 500 x 600 mm
- Traglast je Schublade 75 kg
- Schubladen mit kugelgelagerter Rollenführung, Auszug 100 %
- Schubladen zur Aufnahme von Einteilungsmaterial geschlitzt
- Mit Griffleiste
- Mit Beschriftungsstreifen
- Verschließbar mit Zylinderschloss

- Schubladen und Schrank gemeinsam verschließbar
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Tisch	Nutztiefe Schublade	600 mm
Tischtyp	Werkbank	Schubladentraglast	75 kg
Gestellausführung	4 Füße	Auszug Schublade	100 %
Gestellform	4-Fußgestell	Auszugsführung Schublade	kugelgelagerte Rollenführung
Höhe	845 mm	Griff	Griffleiste
Breite	1000 mm	Beschriftungsfeld	Beschriftungsstreifen
Tiefe	700 mm	Material Platte	Multiplex
Stärke Platte	40 mm	Material Gestell	Stahl
Traglast	75 kg	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
höhenverstellbar	nein	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
elektrisch leitend	nein	Schließsystem	Zylinderschloss
Werkbank Ausstattung	1 Schublade, 1 Schrank	Schließfunktion	Schubladen und Schrank gemeinsam verschließbar
Schubladen Anzahl	1 Stück	Türen Anzahl	1 Stück
Schubladen Anzahl x Höhe	1x150 mm	fahrbar	nein
Fronthöhe 150 mm	1 Stück	Garantie	5 Jahre
Nutzbreite Schublade	500 mm	Gewicht	75 kg

Zubehör

501139		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 18 Kästen, 6 x BxT 100x100 mm, 12 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 50 mm, Breite 500 mm
501140		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 18 Kästen, 6 x BxT 100x100 mm, 12 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 75 mm, Breite 500 mm
501142		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 18 Kästen, 6 x BxT 100x100 mm, 12 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 100 / 125 mm, Breite 500 mm
501153		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 15 Kästen, 15 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 50 mm, Breite 500 mm
501154		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 15 Kästen, 15 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 75 mm, Breite 500 mm
501155		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 15 Kästen, 15 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 500 mm, Fronthöhe 100 / 125 mm, Breite 500 mm
501166		Schaumgummieinlage, passend für Schubladenbreite 500 mm, Breite 500 mm, In schwarz
501170		Anti-Rutschmatte, passend für Schubladenbreite 500 mm, Breite x Tiefe 500 x 400 mm, Stärke 5 mm, In anthrazit

Dazu passt auch ...

195704		Parallelschraubstock, Backenbreite 100 mm, Spannweite 100 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau
218989		Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1500 x 750 mm, Platte aus Buche-Multiplex, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
656975		Universalcontainer, Inhalt 121 l, Höhe x Durchmesser 705 x 557 mm, Korpus aus Polyethylen in grau
969584		Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 836 x 2000 x 750 mm, Platte aus Holz mit Resopalbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau