

Anschlagkette

Traglast bei 0-45° = 2800 kg / bei 45-60° = 2000 kg, Nutzlänge 1 m, Anzahl Kettenstränge 2, Kette unverkürzbar

Artikelnummer: 673668



Anschlagketten

2-strängig

Anschlagkette

- Traglast bei 0-45° = 2800 kg / bei 45-60° = 2000 kg
- Kettendicke 8 mm
- Nutzlänge 1 m
- Anzahl Kettenstränge 2
- Kette unverkürzbar
- Kette aus Stahl (legiert)
- gemäß DIN EN 818-4 und DIN 1677 hergestellt

Technische Details

Hebegerät	Anschlagmittel	Strangzahl	2 Stück
Anschlagmittel	Anschlagkette	Kettendicke	8 mm
Traglast (einfach direkt)	2800 kg	verkürzbar	unverkürzbar
Traglast 0-45°	2800 kg	Zertifizierung	gemäß DIN EN 818-4 und DIN 1677 hergestellt
Traglast 45-60°	2000 kg	Material	Stahl (legiert)

Nutzlänge 1 m

Gewicht 5,3 kg

Zubehör

673726

·

Anschlagkette, Traglast 2800 kg, 2-strängig, Aufpreis pro Meter! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar