

# Technisch specificatieblad

## Roestvaststalen mof V4A

Artikelnr. 2046770



Toebehoren: steekmof, voor de verbinding van elektro-installatiebuizen. Met braamvrije binnenwand.



**A4** Roestvast staal 1.4571  
**2B** blank, nabehandeld

### Stamgegevens

Bestelnr.	2046770
Type	SV16W A4
Omschrijving 1	RVS-verbindingmof
Omschrijving 2	zonder schroefdraad
Dimensie	ø16mm
Materiaal	Materiaal: roestvrij staal 1.4571
Materiaal-afk.	A4
Oppervlak	blank, nabehandeld
Oppervlak afk.	2B
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	10,00 Stuk
Gewicht	2,10 kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

Roestvaststalen mof V4A

Artikelnr. 2046770



## Technische gegevens



Lengte	50,00 mm
Afmeting D	18,20 mm
Afmeting L	50,00 mm
Afmeting M	M16
Afmeting d	16,20 mm
Afmeting t	1,00 mm
Afmeting l	25,00 mm
Uitvoering	plug
voor buisdiameter	16,00 mm
Afmetingen	16
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Oppervlak gepolijst	<input type="checkbox"/>
Oppervlak geborsteld	<input checked="" type="checkbox"/>
Met inspectieopening en deksel	<input type="checkbox"/>
Temperatuurbereik	-45,00 - 400,00 °C
Tweedelig	<input type="checkbox"/>