

## Circulus Pendel Wit 1360lm 2700K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 212005  
 EAN: 7021982120053



### Elektrisch

Wattage: 19W  
 System wattage: 18.7W  
 Spanning: 220-240V  
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 43, B16: 69, C10: 68, C16: 110

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
 Luminous flux: 1360lm  
 Werkzaamheid: 73 lm/W  
 Kleurtemperatuur: 2700K  
 Kleurweergave (CRI): Ra>80  
 MacAdams factor: SDCM: 3  
 levensduur: L80/B10>50,000  
 Lichtverdeling: Direct  
 Optiek: Plastic Opal  
 Bundelhoek: 110°  
 UGR: UGR<25  
 Fotobiologische veiligheid: RG 0

### Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I

### Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: E

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Staal  
 Kleur: Matwit (RAL 9003)  
 Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

### Montage/Aansluiting

Montage: Ophanging, Binnen  
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

### Afmetingen

Hoogte (mm) H: 280  
 Diameter (mm) D: 360  
 Gewicht (kg) bruto/netto: 3 / 2.3

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 370 x 370 x 95

