

Bus-toetsenmodule
BTM 650-02 DG

200038789-00



Productomschrijving

Bus-toetsenmodule geschikt voor naambordjes, 2 naambordjes en 2 gescheiden oproeptoetsen met belsymbool.

Technische gegevens

Opschriftenveld (mm) B x H:	65 x 44,5
Oproeptoets (mm) B x H:	24 x 49
Beschermingsklasse:	IP 54
Omgevingstemperatuur:	-20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D:	99 x 99 x 27

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
BTM 650-02 DG	Bus-toetsenmodule	Donkergrijs-metallic	A	200038789-00

Accessoires

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
Vario 611 DG	Lakstift	Donkergrijs-metallic	0	210007123-00
ZBTM 650-0/1000	Verbindingskabel BTM 650-... 1000 mm	Grijs	E	200087164-00
ZBTM 650-0/500	Verbindingskabel BTM 650-... 500 mm	Grijs	E	200087162-00
ZBTM 650-0/750	Verbindingskabel BTM 650-... 750 mm	Grijs	E	200087163-00


Onderdelen


Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
TM 612-1/-2, BTM 650-01/-02 DG	Beltoets met belsymbool	Donkergrijs-metallic	E	200029939-00
TM 612-2, BTM 650-02 DG	Naambordje compleet	Donkergrijs-metallic	E	200029955-00
TM 61x-..., BTM 650-...	Beletteringsinleg voor naambordje	Wit	E	210007478-00
Vario 611	Afdekframe voor modules	Grijs	E	210007484-00

Bus-toetsenmodule
BTM 650-02 DG

200038789

Pagina 2





Bus-toetsenmodule
BTM 650-02 DG

200038789

Pagina 3

Vario 611 Montagehandleiding

Productinformatie

723 kB

[downloaden](#)

Conformiteitsverklaring

2 MB

[downloaden](#)

Extra informatie

140 kB

[downloaden](#)