

## Produktinformation

# 97 52 20

## Crimpzange

Kurze Bauform

- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Präzisionseinsätze und Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
- Kraftverstärkung durch Hebelübersetzung für ermüdungsarmes Arbeiten
- Gutes Handling durch 20° abgewinkelten Kopf, geringes Gewicht und kurze Bauform
- Crimpeinsatz ist nicht wechselbar
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet



### Allgemein

Artikel-Nr.	97 52 20
EAN	4003773026853
Zange	brüniert
Kopf	brüniert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	380 g
Abmessungen	195 x 77 x 20 mm
REACH- Konformität	enthält SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

### Technische Attribute



Anwendung	für Koaxial-, BNC- und TNC-Steckverbinder RG 58; 59; 62; 71; 223
Anzahl der Nester	3
Crimpmaß SW mm	5,4 mm / 6,48 mm / 1,72 mm
Hülsen (Durchmesser)	Ø 6,4 / 7,6 / 2,1 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

