

Artikelnummer: 308558

Kurzbeschreibung: Vatenkantelaar 200 l

Langbeschreibung: Vatenkantelaar 200 l: Vatenkantelaar voor het rijden, opslaan en legen van 200 liter vaten. De lange hefboom maakt het mogelijk om een trommel over de sledes op de trommelkantelaar te heffen. De trommel rust dan op 2 metalen buizen en kan in elke gewenste positie worden gedraaid.



Hendelstang met veerboutvergrendeling om te voorkomen dat de stang bij het optillen uitglijdt. Gemaakt van gelaste stalen buis (a^o 26,9 x 1,75 mm). Zwenkwielen met polyamide banden (a^o 100 mm) en rollagers, verzinkte behuizing, wielstoppers op beide zwenkwielen volgens de Europese norm EN 1757-3. Wielen met polyamide banden (a^o 125 mm) en rollagers. Poedercoating in gentiaanblauw (RAL 5010).

- Buitenafmetingen: B 810 x D 720 x D 720 x H 575 mm
- Vulhoogte: 470 mm
- Trommelsteun**: metalen rollen
- Wiel a^o: 100/125 mm
- Draagvermogen: 250 kg
- Eigen gewicht: 22 kg

