

Artikelnummer: 308596

Kurzbeschreibung: Steekwagen met gebogen achterkant en gebogen laadvlak, draagvermogen 250 kg, luchtbanden

Langbeschreibung: Steekwagen met gebogen achterkant en gebogen laadvlak, draagvermogen 250 kg, luchtbanden: Achterwand van gebogen buis. Vlak ijzer gebogen aan de achterkant van de schop. Dit maakt het mogelijk om ronde voorwerpen, zoals bloempotten, bijzonder veilig te vervoeren, omdat het afrollen aan de zijkant wordt vermeden door een vlakke steun in de gebogen sporten. Handgrepen met veiligheidsbeugel. Stevig gelaste stalen constructie. Stalen buis (a^m 26,9 x 1,75 mm). Blad van plaatstaal (t = 4 mm). Wielen met kunststof velgen en rollagers. Horizontale platte staven worden in de achterwand van de zakwagens gelast, die elk naar achteren gebogen zijn. Poedercoating in gentiaanblauw (RAL 5010).
[ul] emmerbreedte: 400 mm Bladdiepte: 180 mm Buitenafmetingen: B 660 x D 450 mm. Totale hoogte: 1200 mm Greephoogte: 1200 mm Draagvermogen: 250 kg Wiel a^m: 260 x 85 mm Eigen gewicht: 13,5 kg[ul]

