

Datenblatt | Artikelnummer: 282-365

Abschluss- und Trennplatte; für 2-Leiter-längs schaltbare Trennklemmen; 1,5 mm dick; orange

<https://www.wago.com/282-365>



Farbe: ■ orange

Geometrische Daten

Breite	1,5 mm / 0.059 inch
Höhe	98 mm / 3.858 inch
Tiefe	46,5 mm / 1.831 inch

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	orange
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,088 MJ
Gewicht	2,9 g

Umgebungsbedingungen

Verarbeitungstemperatur	-35 ... +85 °C
Dauergebrauchstemperatur	-60 ... +105 °C

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	1 (Reihenklemmen)
eCl@ss 10.0	27-14-11-33
eCl@ss 9.0	27-14-11-33
ETIM 8.0	EC000886
ETIM 7.0	EC000886
VPE (UVPE)	50 (10) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	CN
GTIN	4017332813037
Zolltarifnummer	85389099990

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 282-365



Dokumentation

Weitere Informationen

Technischer Anhang

pdf
2162.18 KB



Ausschreibungstext

282-365

19.02.2019

xml
2.62 KB



282-365

03.03.2017

doc
23.50 KB



CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle
282-365



CAE Daten

EPLAN Data Portal
282-365



WSCAD Universe
282-365



ZUKEN Portal 282-365

