

SCHEREN

► 5-161

Klemmschere mit gezahnten Greifbacken

zum Halten und Festklemmen, keine schneidende Funktion, beidseitig gezahnt
 Backenlänge 25 mm, Material Qualitätsstahl, Oberfläche verchromt rostfrei
 Gesamtlänge 130 mm, Gewicht 80 g



► 5-301

Schere mit Verzahnung

eine Schneide mikroverzahnt, für Rund-, Flach- und abgeschirmte Kabel
 Schneidlänge 15 mm, Material Qualitätsstahl, Oberfläche verchromt rostfrei
 Gesamtlänge 110 mm, Gewicht 27 g



► 5-301-13

ESD Schere mit Verzahnung, ableitfähig

wie 5-301 mit ableitfähiger ESD Beschichtung 10^6 bis 10^9



► 5-302

Elektriker-Schere mit Verzahnung und Abisolierfunktion

zum Schneiden und Abisolieren von feinen Drähten, eine Schneide fein verzahnt
 beide Außenseiten verzahnt, für Rund-, Flach- und abgeschirmte Kabel
 Schneidlänge 45 mm, sehr stabile und robuste Schere, Material Qualitätsstahl
 Oberfläche verchromt, Gesamtlänge 130 mm, Gewicht 67 g



► 5-305

Kombinations-Schere, Allesstecher

mit Druckfeder und Feststeller in geschlossener Position, glatte Präzisionsschneiden
 Außenkante verzahnt, einseitig, Schneidlänge 30 mm, sehr stabile Schere
 Material Edelstahl, Oberfläche poliert, ergonomische Kunststoffgriffe
 Gesamtlänge 145 mm, Gewicht 58 g



► 5-306

Schere, schwarz lackiert, Kopf poliert

Keine ESD Beschichtung, Schneidlänge 30 mm, sehr robuste Schere
 Material Qualitätsstahl, Gesamtlänge 180 mm, Gewicht 85 g



► 5-308

Schere, sehr feine Verzahnung

einseitige sehr feine Verzahnung, Präzisionsschneiden, spitze Schere sehr robust
 Schneidlänge 45 mm, Material Qualitätsstahl, Oberfläche verchromt
 Gesamtlänge 125 mm, Gewicht 59 g



► 5-308-13

ESD Schere, sehr feine Verzahnung, ableitfähig

wie 5-301 mit ableitfähiger ESD Beschichtung 10^6 bis 10^9



► 5-311

Haushaltsschere

glatte Präzisionsschneiden, Schneidlänge 70 mm
 sehr stabile und robuste Schere, Material Qualitätsstahl
 Gesamtlänge 180 mm, Gewicht 80 g

