

Benennung/Description

**TwinFLASH Classic**  
**TwinFLASH Classic**

Artikel-Nummer  
Material number  
**647 #20 55**

Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt. / This printed copy is for information only and is subject to alteration.


Bestell-Nr. / order no.

**647 #20 55**      24 V DC

ca. 77g



# 1 = RD 2 = GN 3 = YE 5 = BU



Elektrische Daten		Electrical specifications	
Blitzfrequenz	ca. 1Hz	Flashing frequency	ca. 1Hz
Einschaltdauer	100 % ED	Duty cycle	100 %
Einschaltstrom	max. 750mA	Starting current	max. 750mA
Lebensdauer	min. 50.000h	Life duration	min. 50.000h
Stromaufnahme	max. 80mA	Current consumption	max. 80mA
Mechanische Daten		Mechanical specifications	
Dichtung	Bei jedem Element vormontiert	Seal	Premounted with each element
Einbaulage	Beliebig	Installation position	As required
Schutzart	IP65 in montiertem Zustand	Protection rating	IP65 when mounted
Temperatur	-30°C ... +60 °C	Temperature	-30°C ... +60 °C
Umgebungsbedingungen	Verschmutzungsgrad 3, $U_i = 250V$ ; $U_{imp} = 2.500V$ ;	Environmental conditions	Pollution degree 3, $U_i = 250V$ , $U_{imp} = 2.500V$ ;
Werkstoff Kalotte	PC	Material dome	PC
Sonstige Daten		Other specifications	
Hinweis	Alle Angaben beziehen sich auf $U_{nenn}$ und Raumtemperatur. Die Hinweise der Montageanleitung sind zu beachten.	Note	All specifications refer to $U_{nom}$ and room temperature. The advice contained in the installation instruction is to be observed.
Vorschriften	Die zutreffenden EU-Richtlinien werden erfüllt.	Regulations	Conforms to current EU Directives.
Zulassung		Approval	

