


Bezeichnung **M12-A Kabeldose, Polzahl: 8, 6,0-8,0 mm, schirmbar, schraubklemm, IP67, UL, PG 9**  
 Produktgruppe **M12-A Serie 713**  
 Bestellnummer **99 1486 812 08**


**Abbildung**



**Maßzeichnung**



**Polbild (Steckseite)**



Die Einzelteildarstellung und Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

**Technische Daten**

**Allgemeine Kennwerte**

Bestellnummer	<b>99 1486 812 08</b>
Steckverbinder-Bauform	Kabeldose
Ausführung	Steckverbinder Buchse gerade
Steckverbinder Verriegelung	schrauben
Anschlussart	schraubklemm
Schutzart	IP67
Anschlussquerschnitt	max. 0,50 mm <sup>2</sup> / AWG 20
Kabeldurchlass	6,0-8,0 mm
Grenztemperatur von / bis	-40 °C / 85 °C
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Gewicht (gr)	47,53
Zolltarifnummer	85369010

**Elektrische Kennwerte**

Bemessungsspannung	30 V
Bemessungs-Stoßspannung	800 V
Bemessungsstrom (40°C)	1,5 A (2 A UL)
Isolationswiderstand	> 10 <sup>8</sup> Ω
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	II

Bezeichnung	<b>M12-A Kabeldose, Polzahl: 8, 6,0-8,0 mm, schirmbar, schraubklemm, IP67, UL, PG 9</b>
Produktgruppe	<b>M12-A Serie 713</b>
Bestellnummer	<b>99 1486 812 08</b>

Isolierstoffgruppe	III
EMV-Tauglichkeit	schirmbar
Schirmanbindung	Schirmring

**Werkstoffe**

Material Gehäuse	Zinkdruckguss vernickelt
Material Kontaktkörper	PA
Material Kontakt	CuZn (Messing)
Kontaktoberfläche	Au (Gold)
Material Verriegelung	Zinkdruckguss vernickelt
REACH SVHC	CAS 96-45-7 (Imidazolidine-2-thione) CAS 7439-92-1 (Lead)
SCIP Nummer	835492f2-7356-4768-ad87-6d9812fe25b2

**Zulassungen / Approbationen**

Zulassungen	UL
-------------	----

**Klassifikationen**


eCl@ss 11.1	27-44-01-02
ETIM 7.0	EC002635

**Montageanleitung**

	Schraubklemmversion	Lötversion	Käfigzugfederversion
Maß A/mm	<b>5</b>	<b>3,5</b>	<b>7</b>

Bezeichnung	M12-A Kabeldose, Polzahl: 8, 6,0-8,0 mm, schirmbar, schraubklemm, IP67, UL, PG 9
Produktgruppe	M12-A Serie 713
Bestellnummer	99 1486 812 08

### Einzelteildarstellung



Bezeichnung	<b>M12-A Kabeldose, Polzahl: 8, 6,0-8,0 mm, schirmbar, schraubklemm, IP67, UL, PG 9</b>
Produktgruppe	<b>M12-A Serie 713</b>
Bestellnummer	<b>99 1486 812 08</b>

### **Sicherheitshinweise / Montagehinweise**

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Steckverbinder mit der Schutzart IP67 und IP68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“.

Zum Verriegeln des Kabelsteckverbinders mit dem Gerätesteckverbinder wird der Gewinding „handfest“ (ca. 60 cNm) angezogen.