

DATENBLATT

USB3.0 Anschlusskabel Stecker Typ-A auf Stecker Typ-A, Premium, schwarz



USB3.0 PREMIUM



Beschreibung

Für Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s. Leitermaterial: Kupfer. Leiteraufbau: AWG30 / AWG20. Schirmung: Folie + 80% Geflechtschirm. Umspritzte Stecker, PVC Mantel.

Allgemeine Daten

Steckverbindertyp Anschluss 1	USB-A
Anzahl der Pole Anschluss 1	9
Ausführung Anschluss 1	Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2	USB-A
Anzahl der Pole Anschluss 2	9
Ausführung Anschluss 2	Stecker

Verfügbare Varianten

Art.Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge
K5210SW.1	USB3.0 Anschlusskabel A-A, St.-St., 1,0m, schwarz, Premium	schwarz	1,0 m
K5210SW.1,8	USB3.0 Anschlusskabel A-A, St.-St., 1,8m, schwarz, Premium	schwarz	1,8 m
K5210SW.3	USB3.0 Anschlusskabel A-A, St.-St., 3,0m, schwarz, Premium	schwarz	3,0 m
K5210SW.5	USB3.0 Anschlusskabel A-A, St.-St., 5,0m, schwarz, Premium	schwarz	5,0 m


Dieses Datenblatt wurde maschinell am 02-02-2021 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

USB3.0 Anschlusskabel Stecker Typ-A auf Stecker Typ-A, Premium, schwarz

Abbildungen



NOTES:

1. MATERIALS


1. 1 CABLE: AWG30 PIMF * 2P (SS) + AWG30 * 1P (HS) + 2C AWG20 (POWER)
 DETAIL: (7/0. 10BC*1P+7/0. 10BC+FAM)*2PCS+7/0. 32BC*2C+7/0. 10BC*1P+
 AM+7/0. 12BC+128/0. 12ALM+BLACK PVC JACKET;
 OD: 5.5 ± 0.15MM

CABLE PRINTING: USB 3.0 SUPER SPEED CABLE

1. 2 USB 3.0 A TYPE MALE: SOLDER TYPE, BLUE PBT INSULATION,
 GOLD PLATED CONTACTS, NICKEL PLATED SHELL.

1. 3 ALL HOOD: MOLDED BLACK PVC.

2. TESTING: 100% OPEN AND SHORT TEST.
3. PACKING: 1PC/PE BAG.
4. ALL MATERIAL BE RoHS COMPLIANT.



P/N

NUMBER	L
K5210SW. 1	1000 ± 30MM
K5210SW. 1, 8	1800 ± 50MM
K5210SW. 3	3000 ± 70MM
K5210SW. 5	5000 ± 70MM

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 02-02-2021 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

