

# HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

## HyFlex 11-757

Unser leichtester, dünnster, schnittfester, für Touchscreens geeigneter Handschuh der Schnitzzchutzstufen ANSI A7/ISO F.



Schnittfestigkeit



Leichte Belastungen

## Ein Schnitzzchutz, den Sie niemals ausziehen möchten.

- Siebenfache Schnittfestigkeit\* für eine unschlagbare Schutzleistung.
- Extrem dünner, für Touchscreens geeigneter Handschuh der Schnitzzchutzstufen ANSI A7/ISO F für eine größere Produktivität
- Extrem leichte Konstruktion für eine unschlagbare Fingerbeweglichkeit bei der Handhabung und Montage von sehr scharfkantigen Teilen
- Ein leichtes Material, das einen extrem hohen Tragekomforts und Schnitzzchutz miteinander kombiniert.

\* Im Vergleich zu Handschuhen der Schnitzzchutzebenen ANSI A2/ISO B.



### Industrien

- Aerospace
- Automobilindustrie
- Maschinen und Anlagen
- Elektronik
- Glasproduktion
- Weiße Ware

### Einsatzbereiche

- Montage und Prüfung von Komponenten
- Greifen und Befestigen von Komponenten
- Endmontage
- Veredelung von Materialien und Produkten
- Arbeiten, die Fingerbeweglichkeit und Präzision erfordern
- Handhabung von Metallblechen und Paneelen
- Handhabung von Flachglas und anderen scharfkantigen Objekten

# HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

## HyFlex 11-757

Unser leichtester, dünnster, schnittfester, für Touchscreens geeigneter Handschuh der Schnittschutzstufen ANSI A7/ISO F.

### Hauptmerkmale

- Extrem hoher Schnittschutz durch die integrierte INTERCEPT™ Technology, erhöhte Flexibilität und Tastsensibilität
- Dieser extrem leichte und dünnwandige, atmungsaktive Handschuh eignet sich für die Bedienung von Touchscreens. Dadurch ist ein Wechsel oder Ausziehen der Handschuhe zwischen verschiedenen Arbeitsschritten nicht erforderlich.
- Hohe Fingerbeweglichkeit, kombiniert mit einem umschlagbaren Maß an Tragekomfort und Präzision sowie einer exzellenten Abriebfestigkeit
- Maßgeschneiderte Passform durch den tiefer angesetzten kleinen Finger für eine bessere Anpassung an die natürliche Handform.
- Dermatologisch geprüft durch Dermatest®

### Leistungsstandards und Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften

#### Kompatibel mit der REACH-Verordnung



### Technologien



Touchscreen Compatible

### Spezifikationen

MARKE   ART.-NR.	BESCHREIBUNG	Maschendichte (Gauge)	GRÖSSE	LÄNGE	FARBE	VERPACKUNG
HyFlex 11-757	<b>Veredelung:</b> Innenhandbeschichtung <b>Beschichtungsmaterial:</b> Polyurethan <b>Auskleidungsmaterial:</b> Nylon, Edelstahl, Polyester, Wolfram <b>Manschetten-Stil:</b> Strickbund	18	6, 7, 8, 9, 10, 11	222-274 mm/8,74-10,8 in	Schwarz	12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Umkarton

### Weitere Informationen: [www.ansell.com](http://www.ansell.com) oder telefonisch unter

#### Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Brüssel, Belgien  
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00  
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

#### Nordamerika

Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
Tel.: +1 800 800 0444  
Fax: +1 800 800 0445

#### Australien

Ansell Limited  
Level 3,678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australien  
Tel.: +61 1800 337 041  
Fax: +61 1800 803 578

#### Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
Tel.: +603 8310 6688  
Fax: +603 8310 6699

#### Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306,  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro, Mexiko  
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

#### Kanada

Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
Tel.: +1 800 363-8340  
Fax: +1 800 267 3551