

Schlagschrauber 1"

MI-38ELR

Druckluft-Schlagschrauber 1"

TOKU 



Druckluft-Schlagschrauber 1", 1.800 Nm max, 3.700 1/min, 7,95 kg, mit langer Antriebsspindel
geschlossenes Hammersystem, Rechts-/Linkslauf, 4-stufig einstellbar

Technische Daten

Antriebsvierkant (Zoll)	1
Max. Drehmoment (Nm)	1800
Anschlussgewinde (Zoll)	1/2
Freie Drehzahl (1/min)	3700
Schraubengröße	M36
Gewicht (kg)	7,95
Gesamtlänge (mm)	515
Mindestschlauchweite (mm)	13
Luftverbrauch (l/min)	696
Steckschlüsselsicherung am Vierkant	Loch und Ring
Geräuschpegel (dB(A))	93

MI-38ELR



Druckluft-Schlagschrauber1"



1-027

Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 1" -
normale Ausführung - SW 27mm



1-030

Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 1" -
normale Ausführung - SW 30mm



1-032

Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 1" -
normale Ausführung - SW 32mm



1-036

Stecknuss / Kraftsteckschlüssel 1" -
normale Ausführung - SW 36mm