


Tischauflage

Rib n Roll

Matte, ESD - elektrisch leitfähige Ausführung, erfüllt ISO6356 und EN1815, gemessener Widerstand Rg 107 O und Rp 108 O, Länge x Breite 1500 x 1200 mm, Aus Gummi mit längsgerillter Oberfläche in schwarz, ableitend



Artikelnummer: 235615


Tischauflage

- geeignet für ESD Arbeitszonen / für mittlere Beanspruchung / Steharbeitsplätze mit wenig Bewegung
- Matte
- ESD - elektrisch leitfähige Ausführung, erfüllt ISO6356 und EN1815, gemessener Widerstand Rg 107 O und Rp 108 O
- Länge x Breite 1500 x 1200 mm
- Aus Gummi mit längsgerillter Oberfläche in schwarz
- ableitend





Technische Details

Arbeitsplatzausstattung	Tischauflage	Farbe	schwarz
Konfektionierung	Matte	Länge	1500 mm
geeignet für (Branche/Bereich)	ESD Arbeitszonen	Breite	1200 mm
geeignet für (Anwendung)	mittlere Beanspruchung	Bodenbelag Funktion	ableitend
Einsatzort	Innenbereich	elektrisch leitend	ja
Material Lauffläche	Gummi	Ableitwiderstand	gemessener Widerstand Rg 107 O, Rp 108 O
Oberfläche Bodenbelag	längsgerillt	Gewicht	12 kg

Zubehör

235625		ESD Mattenreiniger, Sprühflasche mit 1 l Inhalt, für statische Tisch- und Bodenmatten, entfernt Schmutz und Rückstände durch Öl oder Fingerabdrücke
--------	---	---

Dazu passt auch ...

213069		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in gelb/schwarz, Band Länge x Breite 30 m x 75 mm
221861		Tischwagen, Traglast 250 kg, mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 835 x 490 mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Mit TPE-Bereifung
227867		Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in blau
227891		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 44, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft