

## Manorga

### Lagerregal - Anbaufeld

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 980 x 400 mm, Fachlast 125 kg, 5 Ebene(n) mit Blechboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung beidseitig, Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5015 Himmelblau, Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5015 Himmelblau

Artikelnummer: 509931



MANORGA



## Manorga Steckregal

### Anbauregal

Lagerregal - Anbaufeld

- Geeignet für Archiv- und Lagerräume
- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 980 x 400 mm
- Feldlast 1200 kg
- Fachlast 125 kg
- Fach Breite x Tiefe 960 x 400 mm
- 5 Ebene(n) mit Blechboden
- Ebenen mit verschweißtem Trägerrahmen mit glatter Blechummantelung
- Im Raster von 62,5 mm verstellbar
- Aufstellwinkel gerade
- Nutzung beidseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5015 Himmelblau
- Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5015 Himmelblau
- Lieferumfang: Anbauregal mit 2 Stützpfeuern, Ebenenanzahl gem.


## Angebot

- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- 3 Jahre Garantie
- nach DIN EN 15635 müssen Fachbodenregale ab einer 4-fachen Höhe zur Regaltiefe (Verhältnis 4:1) am Boden befestigt und gesichert werden
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar





## Technische Details

|                                |                        |                            |  |
|--------------------------------|------------------------|----------------------------|--|
| Möbeltyp                       | Regal                  | Höhenverstellraster Ebene  | 62,5 mm  |
| Regaltyp                       | Lagerregal             | Böden / Ebenen Ausstattung | verschweißter Trägerrahmen                               |
| Regalsystem                    | Stecksystem            | Nutzung                    | beidseitig   |
| Regalfeld                      | Anbaufeld              | Böden- / Ebenentyp         | Blechboden   |
| geeignet für (Branche/Bereich) | Archiv- und Lagerräume | Oberfläche Boden           | pulverbeschichtet  |
| Material                       | Stahl                  | Oberfläche Ständer         | pulverbeschichtet  |
| Höhe                           | 2000 mm                | Aufstellwinkel Ausrichtung | gerade   |
| Breite                         | 980 mm                 | Farbe Boden                | blau// RAL5015   |
| Tiefe                          | 400 mm                 | Farbe Ständer              | blau// RAL5015   |
| Fachlast                       | 125 kg                 | Lieferumfang               | Anbauregal mit 2 Stützpfeuern, Ebenenanzahl gem. Angebot |
| Feldlast                       | 1200 kg                | Farbe Ausführung           | blau// RAL5015   |
| Böden / Ebenen Anzahl          | 5 Stück                | Anlieferung                | zerlegt  |
| Fachbreite                     | 960 mm                 | Garantie                   | 3 Jahre  |
| Fachtiefe                      | 400 mm                 | Gewicht                    | 2,2 kg   |

## Zubehör

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 509947 |  | Blechboden für Steckregal, Breite x Tiefe 960 x 400 mm, Für eine Fachlast von 125 kg, Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5015 Himmelblau |
|--------|---|--|

## Dazu passt auch ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 324647 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 300 x 500 / 450 mm, Aus Polyethylen in gelb   |
| 526019 |  | Wand-Sichttafel, DIN A4 im Hochformat, 5 Sichttafeln, Rahmen in schwarz, mit magnetischem Wandhalter  |
| 532431 |  | Lagerregal - Grundfeld, Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 1056 x 336 mm, Fachlast 80 kg, 7 Ebene(n) mit Fachboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 763239 |  | Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen  |