



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2960 C+C Wagen



C+C-Wagen (Baumarktwagen / Einkaufswagen) - Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet, Ladefläche mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Ineinanderschiebbare Wagen, dadurch 75% Stellraum-Einsparung.

Technische Details:



| | |
|-------------------------------|---------------|
| Gesamttragkraft (kg) | 400 |
| Ladeflächenlänge (mm) | 850 |
| Ladeflächenbreite (mm) | 500 |
| Ladeflächenhöhe (mm) | 265 |
| Gesamtlänge (mm) | 1045 |
| Gesamtbreite (mm) | 643 |
| Gesamthöhe (mm) | 959 |
| Bereifung | TPE |
| Radgröße (mm) | 160 x 40 |
| Gewicht (kg) | 26 |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Garantie (Jahre) | 10 |
| Zolltarifnummer | 87168000 |
| GTIN | 4017976029603 |