

ADERENDHÜLSE ISOLIERT QUERSCHNITT/GESAMTLÄNGE 0,34 MM²/10 MM, TEIL 4, FARBREIHE 2, 100 STÜCK

Artikelnummer: 182192

Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 2. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinkt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C - Zum mühelosen Aufstecken auf feindrahtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspaltung. Ausführung: Querschnitt 0,34 mm², Länge ohne Isolation L2: 6 mm; Gesamtlänge L1: 10 mm; D1: 0,9; S1: 0,15, S2: 0,25; D2: 2; Isolationsfarbe: türkis, Gewicht per 100 St.~kg: 0,01; VE/Stck.: 100.



Merkmal	Wert
	0.34 mm ²
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Kupfer
Farbe	türkis
Isoliert	Ja
Halogenfrei	Ja
Bandware	Nein
Gesamtlänge	10 mm
Bauform	Standard
Für kurzschlussfeste Leitungen	Nein
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Hülsenlänge	6 mm
Mit Kennzeichnungsfahne	Nein
	22

GTIN: 4021103821923

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de