

Bei Bestellung
angeben:

A = mit Längsplatte

B = mit Querplatte

Nr. 161 Bockrollen

mit Gehäuse aus Stahl, schwarz KTL-beschichtet. Eingebaut sind die Seilrollen Nr. 28 aus Grauguss mit gebohrtem Nabenloch.
Alle Maße in mm.



Rollenaußen-Ø	80	100	130
Rillengrund-Ø	67	83	108
Rillenbreite	9	11	13
Rillentiefe	6,5	8,5	11
Kranzbreite	13	16	19
Grundplattenbreite	40	40	45
Grundplattenlänge	130	142	190
Grundplattenstärke	6	6	6
Anschraubloch-Ø	10,5	10,5	10,5
Lochabstand	96	108	156
Bauhöhe	94	115	149
Seil-Ø max.	8	10	12
Tragfähigkeit in kg	125	130	150
Gewicht in kg ca.	0,57	0,73	1,40

Ersatzrollen zu Bockrollen Nr. 161

Nr. 28 Leichte Seilrollen aus Grauguss

mit schmaler, tiefer, gedrehter Rille, Nabenloch gebohrt, mit geraden Armen, passend zu Bockrollen Nr. 161.
Alle Maße in mm.



Rollenaußen-Ø	80	100	130
Rillengrund-Ø	67	83	108
Rillenradius	4,5	5,5	6,5
Rillentiefe	6,5	8,5	11
Kranzbreite	13	16	19
Bohrung für Bolzen	8	10	12
Nabenlänge	17	19	23
Naben-Ø	20	22	28
Seil-Ø max.	8	10	12
Tragfähigkeit in kg	125	130	150
Gewicht in kg ca.	0,18	0,30	0,48