



TruTool C 160 forgácsleválasztóval, LiHD akku 12 V

Műszaki adatok



TruTool C 160 forgácsleválasztóval Li-Ion 10,8 V

MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG

| | |
|--|-------------|
| MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ACÉL 400 N/MM ² | 1,6 mm |
| MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ACÉL 600 N/MM ² | 1,2 mm |
| MAXIMÁLIS LEMEZVASTAGSÁG ALUMÍNIUM 250 N/MM ² -IG | 2 mm |
| ACÉL SPIRÁLKORCOLT CSŐ 400 N/MM ² | 4 x 0,75 mm |

SUGARAK

| | |
|-----------------|-------|
| LEGKISEBB SUGÁR | 40 mm |
|-----------------|-------|

ÁLTALÁNOS

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| MUNKASEBESSÉG | 5 m/min - 9 m/min |
| LÖKETSZÁM NÉVLEGES TERHELÉS MELLETT | 3520 1/min |
| LÖKETSZÁM ÜRESJÁRAT ESETÉN | 5500 1/min |
| KIINDULÁSI LYUK ÁTMÉRŐJE | 15 mm |
| FESZÜLTSG | 12 V |

TÖMEG

| | |
|----------------------|--------|
| TÖMEG (4 AH-AKKUVAL) | 1,6 kg |
|----------------------|--------|