




# Candados Serie Inox



Arco Normal					
Ref.	A	B	C	øD	L
Inox 30	30	27	17	5	15,5
Inox 40	40	32	22,5	6	23
Inox 50	50	40	28	8	29

## El más resistente a la oxidación.

**Pruebas antioxidación realizadas en laboratorio con resultados altamente satisfactorios:  
único candado que resiste más de 3.000 horas en los ensayos de niebla salina ASTM B-117,  
DIN 50021, ISO 3768.**

- Cuerpo de latón extruido niquelado y cromado.
- Arco de acero inoxidable AISI 316.
- Muelles, pasadores de bloqueo y tapa en acero inoxidable.
- Sistema de doble enganche con tratamiento antioxidación.
- Cilindro cromado de alta precisión.
- Llaves de latón niqueladas.
- Servicio de llaves en bruto, llaves iguales y llaves con número determinado.