




8483 HYMER ProTect

Eigenschaften

- Komfortable Leiterinnenbreite von 500 mm.
- Langlebige Holme aus hochwertigem Strangpressprofil.
- Bequeme, komfortable Sprossen mit 50 mm Sprossentiefe.
- Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit.
- Geräumige Plattform 600×425 mm.
- Sicheres, freihändiges Arbeiten durch Geländer und Knieleiste auf allen Seiten.
- Komfortabler Zugang durch selbstschließende Sicherheitstüre.
- Geländerhöhe über Plattform 1.000 mm.
- Mit Rollen (Ø 150 mm) zum komfortablen Verfahren der Leiter.
- Sicherer Stand durch stufenlos verstellbare Ausleger (ab Größe 4).
- Mit Holm verpresste Leiterfüße.

Highlights

- Ideal geeignet für Wartungs- und Montagearbeiten.
- Die erste erweiterbare Plattformleiter.
- Geräumige, funktionale Ablageschale, in zwei Höhen montierbar.



8483 HYMER ProTect

SPROSSENZAHL INKL. PLATTFORM	3	4	5	6	7	8
HOLM (CA. MM)	60	60	60	60	60	60
SPROSSEN-/ STUFENTIEFE (CA. MM)	45	45	45	45	45	45
LÄNGE (CA. M)	1.85	2.1	2.35	2.6	2.85	3.1
STANDHÖHE MAX. (CA. M)	0.7	0.93	1.16	1.39	1.62	1.85
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	2.2	2.43	2.66	2.89	3.12	3.35
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	2.7	2.93	3.16	3.39	3.62	3.85
SENKRECHTE GESAMTHÖHE (CA. M)	1.73	1.96	2.19	2.43	2.66	2.89
GESAMTBREITE (CA. MM)	650	1760	1930	2110	2255	2445
SCHRITTLÄNGE EIN-/AUSGEFAHREN (CA. M)	1.21	1.4	1.59	1.77	1.97	2.18
PLATTFORMLÄNGE (CA. M)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
PLATTFORMBREITE (CA. M)	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
ZUSAMMENGEKLAPPT LxBxH (CA. M)	2.08x0.56x0.25	2.34x0.70x0.25	2.59x0.70x0.25	2.85x0.70x0.25	3.09x0.70x0.25	3.32x0.70x0.25
GESAMTGEWICHT (CA. KG)	14.2	20.4	22.3	23.4	25	26.2
GEWICHT (CA. KG)	14.2	20.4	22.3	23.4	25	26.2
BEST.-NR.	848303	848304	848305	848306	848307	848308